

**Spännjärn bockade, DIN 6316, Slitsbredd xtotal längd: 22X160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371800 22X160
GTIN	4020772071080
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Material:**

Lackerat seghärdat stål.

**Teknisk beskrivning**

för spännskruvar	M20; M22
total längd	160 mm
slitsbredd	22 mm
Bredd	60 mm
höjd H	60 mm
Höjd H <sub>2</sub>	30 mm
Typ	6316
Norm	DIN 6316
Produktslag	Spännjärn