



Digitalt universal-skjutmått DIGI ULISSE I/E, mätområde: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	417700 250
GTIN	2050001670816
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Digitalt universalskjutmått med utbytbara mätspetsar för olika invändiga och utvändiga mått.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Skjutmått, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032 Utbytbar mätspets med kul-Ø 2,5 mm.

Specialtillbehör:

Till storlek 400 – 650 kan alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 – 4910 med gänga M2,5 användas. Datakabel nr 498948.

OBS!:

Andra mätinsatser på beställning.

Teknisk beskrivning

mätområde, utvändigt	0 - 210 mm
mätområde	0 - 250 mm
mätområde, invändigt	24 - 250 mm
kul-Ø mätspets	2,5 mm
IP-skyddsklass	IP 67
skänkelängd	64 mm
Kalibrering	A1

avläsning	0,01 mm
felgräns	0,03 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Tillbehör till skjutmått Typ TAST	417701 TAST
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Tillbehör till skjutmått Typ BUCHSE	417701 BUCHSE
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2