



## 3-D-ledarm, Typ: 120



### Beställningsdata

Ordernummer	442114 120
GTIN	4045197551214
Artikelklass	42D

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering.

### Teknisk beskrivning

Längd ledarm L <sub>2</sub>	51 mm
utvändig gäng-Ø nedtill	M5
Längd ledarm L <sub>1</sub>	56 mm
invändig gäng-Ø upptill	M6
Produktslag	Mätstativ

### Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ S	442140 S
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfot Typ S	442120 S