

Mitutoyo**Digitalt verkstads-skjutmått med mätspetsar, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415350 500
GTIN	4946368124827
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497080 och 497100.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
mätområde	0 - 500 mm
skänkellängd	150 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,06 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	Digimatic-gränssnitt

datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357