



Magnetmätstativ med fininställning, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	441210 2
GTIN	4045197441119
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Magnetmätstativ med fininställning. Stabil pelare med justerbar tvärm. Magnetfot med V-spår i botten och vred. Mäturshållare för inspänningskraft \varnothing 6 mm och \varnothing 8 mm.

Tvärmens diameter D_1 : 14 mm

Tvärmens längd L_1 : 200 mm

Pelarens diameter D_2 : 20 mm

Pelarens höjd L_2 : 350 mm

anslutningsgänga: M10 x 1,25 utvändig gänga

hållkraft ca.: 1300 N

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M10 x 1,25 utvändig gänga
magnetfot, höjd	55 mm
Tvärmens diameter D_1	14 mm
Pelarens höjd L_2	350 mm

Pelarens diameter D_2	20 mm
magnetfot, längd	117 mm
Tvårmens längd L_1	200 mm
magnetfot, bredd	50 mm
hållkraft ca.	1300 N
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 2	442140 2
-----------------	----------