

**Mitutoyo****Digitalt kolfiberskjutmått, mätområde: 1500mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 415400 1500   |
| GTIN         | 4946368125282 |
| Artikelklass | 44A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

Med drivslid för konstant mätkraft. Extremt lätta. Börvärde kan förväljas (Preset), omkoppling mellan invändig och utvändig mätning (Offset).

**Funktion:**

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497085.

**Teknisk beskrivning**

|  |             |
|--|-------------|
| mätområde                                    | 0 - 1500 mm |
| vikt   | 1,46 kg     |
| Kalibrering                                  | A1          |
| Ansats för inre mått – Ø                     | 20 mm       |
| skänkellängd                                 | 150 mm      |
| avläsning                                    | 0,01 mm     |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357  |
| Antal ingående batterier                     | 1           |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Batterityp         | SR44                          |
| IP-skyddsklass     | IP 66                         |
| Energiförsörjning  | Batteridrivnen                |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,09 mm                      |
| Norm               | ISO 13385                     |
| datautgång         | Digimatic-gränssnitt          |
| datautgång         | USB-gränssnitt                |
| Mätvärdesminne     | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik          | digital                       |
| förpackning        | Stabil box                    |
| Produktslag        | Verkstadsskjutmått            |

## Tjänster

|  |             |
|--|-------------|
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde<br>2000 mm | 021000 2000 |
|--|-------------|

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2          | 497085 USB2 |
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1            | 497085 D1   |
| Sändare Typ S11E                                | 498966 S11E |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp 357   | 081560 357  |
| Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ | 498975      |
| Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2            | 497085 D2   |
| Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ       | 498965      |