



3-D-ledarm, Typ: 240



Beställningsdata

Ordernummer	442114 240
GTIN	4045197551221
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering.

Teknisk beskrivning

invändig gäng-Ø upptill	M6
Längd ledarm L ₂	101 mm
Längd ledarm L ₁	110 mm
utvändig gäng-Ø nedtill	M8
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ 0	442120 0
Stativfot Typ K3	442120 K3
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Stativfot Typ 1	442140 1
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot Typ 1	442120 1
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1