

**Garant****Spiralborr HSS W, obelagd, Ø DC h8: 2mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 114200 2      |
| GTIN         | 4045197015280 |
| Artikelklass | 11B           |

**Beskrivning****Utförande:**

Normal kärna utan kärnkona.

Exakt spets slipning.

Slipade väl tilltagna spånspår med tät stigning.

Blankslipad yta.

Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

**Teknisk beskrivning**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Nominell Ø D <sub>c</sub>                      | 2 mm              |
| Antal skär Z                                   | 2                 |
| Spånspårlängd L <sub>c</sub>                   | 24 mm             |
| Tolerans nom.-Ø                                | h8                |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>                   | 2 mm              |
| totallängd L                                   | 49 mm             |
| Matning f i långspånande aluminium plast       | 0,05 mm/v         |
| Norm   | DIN 338           |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub> | 21 mm             |
| Spetsvinkel                                    | 130 grad          |
| Skaft  | Cylindriskt skaft |

|              |            |
|--------------|------------|
| Beläggning   | obelagd    |
| Skärmaterial | HSS        |
| Typ          | W          |
| Spiralvinkel | 35-40 grad |
| Invändig     | nej        |
| Färgring     | gul        |
| Produktslag  | Spiralborr |

### Användardata

|                  | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig        | 70 m/min       | N       |
| Alu (kortspånig) | lämplig        | 45 m/min       | N       |
| Alu > 10% Si     | mindre lämplig | 40 m/min       | N       |
| Olja             | lämplig        |                |         |
| vått maximal     | lämplig        |                |         |