



Mätstativmed finjustering på magnetfot, Typ: N1



Beställningsdata

Ordernummer	441195 N1
GTIN	7290005398902
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning. Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. **Vario**-mätarhållare för skaft \varnothing 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.

Finjustering på magnetfoten. Fördel vid justering av μ m-vippindikatorer, eftersom pelaren inte påverkas av handkraft.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Tvärarmens diameter D_1 : 12 mm

Tvärarmens längd L_1 : 185 mm

Pelarens diameter D_2 : 14 mm

Pelarens höjd L_2 : 203 mm

anslutningsgänga: M8 utvändig gänga

hållkraft ca.: 800 N

Teknisk beskrivning

Tvärarmens längd L_1	185 mm
anslutningsgänga	M8 utvändig gänga
magnetfot, bredd	50 mm
Pelarens diameter D_2	14 mm
Tvärarmens diameter D_1	12 mm
hållkraft ca.	800 N
Pelarens höjd L_2	203 mm
magnetfot, höjd	55 mm
magnetfot, längd	60 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ V	442120 V
Fäste för Vario mätur Typ FA1410	440401 FA1410
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0
Stativfot Typ 1	442140 1
Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot Typ 0	442120 0
Klämfäste på pelare till universalmätstativ För pelar- \emptyset på mätstativ 12/14 mm	440351 12/14
Stativfot Typ 1	442120 1