



Magnetmätstativ med finjustering på magnetfoten, Typ: 120SF



Beställningsdata

Ordernummer	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten. Standardhållare för mätur, för inspänningskraft \varnothing 8 mm och hållprisma, magnetfot med finjustering.

Förklaringstext:

Fininställning på magnetfoten

Teknisk beskrivning

magnetfot, bredd	30 mm
Längd ledarm L ₁	56 mm
magnetfot, höjd	35 mm
magnetfot, längd	40 mm
kapacitet	178 mm

hållkraft ca.	320 N
Längd ledarm L ₂	51 mm
maximal belastning	2,7 kg
Anslutningsgänga undre	M5
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
3-D-ledarm Typ 120	442114 120
Fäste för Vario mätur Typ FA1100	440401 FA1100
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Stativfot med fininställning Typ S	442125 S
Stativfot Typ S	442140 S
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 120	442110 120
Stativfot Typ S	442120 S
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1