



3-D-ledarm, Typ: 290



Beställningsdata

Ordernummer	442114 290
GTIN	4045197551238
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering.

Teknisk beskrivning

utvändig gäng-Ø nedtill	M8
invändig gäng-Ø upptill	M6
Längd ledarm L ₁	149 mm
Längd ledarm L ₂	129 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot Typ 1	442120 1
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Stativfot Typ V	442120 V
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Stativfot Typ 0	442120 0
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Stativfot Typ K3	442120 K3
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ 1	442140 1