

HOLEX®**Digitalt verkstads-skjutmått, mätområde: 3000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415530 3000
GTIN	4045197348562
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Lättavläst digitaldisplay. Optimala styr- och glideegenskaper tack vare **dubbla glidskenor**.
Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Vänster mätskänkel förskjutningsbar.
Med Sylvac-elektronik.

leveransinnehåll:

Inklusive provningsprotokoll från fabrik. Till dim. 1000, inklusive plastfodral, från dim. 1500 stabil transportförpackning.

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

förpackning: Stabil box

Kalibrering: A1

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,25 mm

skänkellängd: 150 mm

Ansats för inre mått – Ø: 20 mm

vikt: 3,4 kg

Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	20 mm
vikt	3,4 kg
Kalibrering	A1
skänkellängd	150 mm
mätområde	0 - 3000 mm
avläsning	0,01 mm

felgräns	0,25 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Skjutmått / djupmått maximalmätområde 3000 mm	011030 3000

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Internationellt utförande CR2032	081560 CR2032
---	---------------