

**Djupmått, mätområde: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418000 100
GTIN	4045197326997
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Fin slipade mätytor. Mattförokromad nonie. Mätskenan är försedd med ett härdat, tunt mätstift framtill (1,0 mm Ø, 8 mm långt). **Vändbar mätskena.**

leveransinnehåll:

från strl. 500 i en box.

Teknisk beskrivning

Nonielängd	39 mm
mätområde	0 - 100 mm
mätansats a	1 mm
ansatsens längd	50 mm
mätskenans tvärsnitt	8×3 mm
mätansats b	8 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200