

Universalmätstativ med hydraulisk fastspänning



Beställningsdata

Ordernummer	441950
GTIN	4029713287399
Artikelklass	46Q

Beskrivning

Utförande:

Allsidigt bearbetad fot med slipade anliggningsytor. V-spår på undersidan för placering på axlar och cylindriska kroppar. Ovansida med T-spår för justering av mätpelaren. Stabil pelare. Tvärarm med fininställning på mäturshållaren.

Med hydraulisk fastspänning av den ledade pelaren. För närmare beskrivning, se under nr 440800.

Användningsdata:

För kontroll av koncentricitet på verktygsmaskiner och anordningar eller för parallellmätningar på styrtor.

kapacitet: 260 mm

stödfotens längd: 250 mm

stödfotens bredd: 60 mm

Teknisk beskrivning

kapacitet	260 mm
stödfotens längd	250 mm
stödfotens bredd	60 mm

Produktlag

Mätstativ