



## Digitalt universal-skjutmått DIGI ULISSE I/E, mätområde: 650mm



### Beställningsdata

Ordernummer	417700 650
GTIN	2050001670847
Artikelklass	46P

### Beskrivning

**Utförande:**

Digitalt universalskjutmått med utbytbara mätspetsar för olika invändiga och utvändiga mått. Datautgång RS232C.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Skjutmått, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032 Utbytbara mätspetsar med kul-Ø 3 mm och klämhylsa med invändig gänga M 2,5.

**Specialtillbehör:**

Till storlek 400 – 650 kan alla utbytes- och specialspetsar nr 434900 – 4910 med gänga M2,5 användas. Datakabel nr 498948.

**OBS!:**

Andra mätinsatser på beställning.

### Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
mätområde, utvärdigt	0 - 570 mm
IP-skyddsklass	IP 67
kul-Ø mätspets	3 mm
mätområde	0 - 650 mm
skänkellängd	103 mm

mätområde, invändigt	42 - 650 mm
avläsning	0,01 mm
felgräns	0,04 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

## Tillbehör

Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Stålpets Typ 14	434900 14
Stålpets Typ 30/10	434900 30/10
Stålpets Typ 18/2	434900 18/2
Stålpets Typ 18/6	434900 18/6
Tillbehör till skjutmått Typ TAST	417701 TAST

Stålspets Typ 14/40	434900 14/40
Stålspets Typ 14/15	434900 14/15
Stålspets Typ 14/30	434900 14/30
Stålspets Typ 2	434900 2
Stålspets Typ 18/5	434900 18/5
Stålspets Typ 16	434900 16
Stålspets Typ 29/20	434900 29/20
Stålspets Typ 13	434900 13
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Stålspets Typ 18/1	434900 18/1
Stålspets Typ 15	434900 15
Stålspets Typ 20	434900 20
Stålspets Typ 28	434900 28
Hårdmetallspets Typ 18/3	434910 18/3
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Tillbehör till skjutmått Typ BUCHSE	417701 BUCHSE
Stålspets Typ 11/25	434900 11/25
Stålspets Typ 11/30	434900 11/30
Stålspets Typ 11/35	434900 11/35
Stålspets Typ 11/20	434900 11/20
Stålspets Typ 14/20	434900 14/20
Stålspets Typ 39	434900 39
Stålspets Typ 18/4	434900 18/4
Stålspets Typ 11	434900 11
Stålspets Typ 11/15	434900 11/15
Stålspets Typ 18/3	434900 18/3
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Stålspets Typ 24	434900 24
Stålspets Typ 10	434900 10

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Stålpets Typ 12	434900 12
Stålpets Typ 29/10	434900 29/10
Stålpets Typ 17	434900 17