

Mitutoyo**Digitalt skjutmått IP67 med mätspetsar, mätområde: 200 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415354 200
GTIN	4946368727103
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

IP-skyddsklass: IP 67

Kalibrering: A1

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,04 mm

skänkelldängd: 60 mm

Ansats för inre mått – Ø: 10 mm

Teknisk beskrivning

skänkelldängd	60 mm
Kalibrering	A1
mätområde	0 - 200 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
avläsning	0,01 mm

felgräns	0,04 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	011030 200
Signering laserskrift Typ	018940
DAkkS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	011050 200

Tillbehör

Anslutningskabel med dataknapp Typ D1	497085 D1
Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497085 D2
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357