

**Djupmått, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418000 200
GTIN	4045197203588
Artikelklass	41Z

**Beskrivning****Utförande:**

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor. Mattförokromad nonie.

**leveransinnehåll:**

från strl. 500 i en box.

**Teknisk beskrivning**

mätskenans tvärsnitt	8×3 mm
Nonielängd	39 mm
mätområde	0 - 200 mm
ansatsens längd	100 mm
gradering	1/20 mm
mätansats b	7 mm
mätansats a	5 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200