



## 3-D-ledarm, Typ: 120



### Beställningsdata

Ordernummer	442110 120
GTIN	7290005397042
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering.

### Teknisk beskrivning

Längd ledarm L <sub>2</sub>	51 mm
invändig gäng-Ø upptill	M6
Längd ledarm L <sub>1</sub>	56 mm
utvändig gäng-Ø nedtill	M5
Produktslag	Mätstativ

### Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
----------------------------	-----------

Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Reservvridhandtag för 3D-ledarm Typ 240	442112 240
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ S	442120 S