

## Universalmätstativ



### Beställningsdata

Ordernummer	442000
GTIN	4045197204479
Artikelklass	46Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Allsidigt bearbetad fot med slipade anliggningsytor. V-spår på undersidan för placering på axlar och cylindriska kroppar. Ovansida med T-spår för justering av mätpelaren. Stabil pelare. Tvärmarm med fininställning på mäturshållaren.

#### Användningsdata:

För kontroll av koncentricitet på verktygsmaskiner och anordningar eller för parallellmätningar på styrytor.

### Teknisk beskrivning

Pelarens höjd $L_2$	300 mm
stödfotens längd	250 mm
stödfotens bredd	60 mm
Tvärmarmens längd $L_1$	180 mm
Tvärmarmens diameter $D_1$	16 mm
Pelarens diameter $D_2$	16 mm

Produktslag

Mätstativ

---

**Tillbehör**Fininställning, komplett för mäturspelare Ø Mäturshållare  
10 mm

440760 10

Fininställning, komplett för mäturspelare Ø Mäturshållare  
8 mm

440760 8