



## Magnetmätstativ med finjustering på magnetfoten, Typ: 290



### Beställningsdata

Ordernummer	441170 290
GTIN	7290005397363
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.

Standardhållare för mätur, för inspänningskraft  $\varnothing$  8 mm och hållprisma, magnetfot med finjustering.

#### Förklaringstext:

#### Fininställning på magnetfoten

### Teknisk beskrivning

hållkraft ca.	800 N
magnetfot, höjd	55 mm
magnetfot, bredd	50 mm
Längd ledarm L <sub>1</sub>	133 mm
Längd ledarm L <sub>2</sub>	113 mm

maximal belastning	8 kg
kapacitet	317 mm
magnetfot, längd	60 mm
Anslutningsgänga undre	M8
Produktslag	Mätstativ

## Tillbehör

3-D-ledarm Typ 290	442114 290
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Stativfot Typ K3	442120 K3
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ 0	442140 0
Stativfot Typ 1	442120 1
Stativfot Typ 0	442120 0
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot Typ 1	442140 1
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Stativfot Typ 1	440868 1
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för Vario mätur Typ FA1100	440401 FA1100