

Mitutoyo**Digitalt skjutmått IP67 med mätspetsar, mätområde: 300 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415354 300
GTIN	4946368585352
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

IP-skyddsklass: IP 67

Kalibrering: A1

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,05 mm

skänkellängd: 90 mm

Ansats för inre mått – Ø: 10 mm

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 300 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
skänkellängd	90 mm
avläsning	0,01 mm

felgräns	0,05 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	011030 300
Signering laserskrift Typ	018940
DAkkS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	011050 300

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Anslutningskabel med dataknapp Typ D1	497085 D1
Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497085 D2