

**Djupmått, mätområde: 300mm**

Beställningsdata

Ordernummer	418000 300
GTIN	4045197203595
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor. Mattförokromad nonie.

leveransinnehåll:

från strl. 500 i en box.

Teknisk beskrivning

gradering	1/20 mm
ansatsens längd	150 mm
mätskenans tvärsnitt	12×4 mm
Nonielängd	39 mm
mätansats b	9 mm
mätområde	0 - 300 mm
mätansats a	6 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1
Produktslag	Djupmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300