



## 3-D-ledarm, Typ: 240



### Beställningsdata

Ordernummer	442110 240
GTIN	7290005397059
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering.

### Teknisk beskrivning

invändig gäng-Ø upptill	M6
utvändig gäng-Ø nedtill	M8
Längd ledarm L <sub>1</sub>	110 mm
Längd ledarm L <sub>2</sub>	101 mm
Produktslag	Mätstativ

### Tillbehör

Reservvridhandtag för 3D-ledarm Typ 240	442112 240
---	------------

Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ 0	442120 0
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot Typ K3	442120 K3
Stativfot Typ 1	442120 1