



## Digitalt verkstadsskjutmått TWIN-CAL IP67 med mätspetsar, mätområde: 200mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 415357 200    |
| GTIN         | 7630041106411 |
| Artikelklass | 45A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Stor digitaldisplay 11 mm, "Soft touch"-hölje, automatisk avstängning (2 h), TLC-TWIN-gränssnitt för dataöverföring. Drifttid cirka 12 000 timmar.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

### Teknisk beskrivning

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ansats för inre mått – Ø | 10 mm      |
| skänkellängd             | 80 mm      |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum   |
| mätområde                | 0 - 200 mm |
| Kalibrering              | A1         |
| avläsning                | 0,0005 tum |
| avläsning                | 0,01 mm    |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032                 |
| Antal ingående batterier                     | 1                             |
| IP-skyddsklass                               | IP 67                         |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen                |
| Mätavvikelse E MPE                           | ±0,04 mm                      |
| Norm   | ISO 13385                     |
| datautgång                                   | Digimatic-gränssnitt          |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt                |
| datautgång                                   | TESA Link Connector TLC       |
| Mätvärdesminne                               | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik                                    | digital                       |
| Material                                     | Rostfritt stål, INOX          |
| Alla delar                                   | Härdad                        |
| förpackning                                  | Stabil box                    |
| Produktslag                                  | Verkstadsskjutmått            |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm       | 021000 200 |

## Tillbehör

|  |               |
|--|---------------|
| Datakabel TLC, 2 m Typ D                         | 498918 D      |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Datakabel TLC, 2 m Typ USB                       | 498918 USB    |