

**Slitsfräshållare, för sågblad diameter d₁: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	345510 25
GTIN	4045197698742
Artikelklass	32X

Beskrivning**Utförande:**

Seghårdade, ut- och invändig Ø slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B.

Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. **Monteras på Weldon-hållare med hål-Ø (d₃) 20 resp. 25 mm.**

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000–176000 med Ø (d₁) 20–100 mm och slitsfrästjocklek 0,2–6 mm.

leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spänskruv och mellanring.

Teknisk beskrivning

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₂	8 mm
A	50 mm
Ø d ₄	13 mm
längd L	100 mm
för sågblad diameter d ₁	25 mm
Produktslag	Sågbladhallare

Tillbehör

Reservskruv till slitsfräshållare. för sågblad diameter d1 25 mm

345566 25

Reservbricka till slitsfräshållare för sågblad diameter d1 25 mm

345561 25