

**Djupmått, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418000 500
GTIN	4045197203601
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor. Mattfökromad nonie.

leveransinnehåll:

från strl. 500 i en box.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 500 mm
ansatsens längd	150 mm
mätansats a	6 mm
Nonielängd	39 mm
gradering	1/20 mm
mätskenans tvärsnitt	12×4 mm
mätansats b	9 mm
förpackning	Stabil box
Mätavvikelse E MPE	±0,1 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500