



Magnetmätstativ med fininställning, Typ: 0



Beställningsdata

Ordernummer	441210 0
GTIN	4045197367396
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Magnetmätstativ med fininställning. Stabil pelare med justerbar tvärm. Magnetfot med V-spår i botten och vred. Mäturshållare för inspänningsskaft \varnothing 6 mm och \varnothing 8 mm.

Tvärmens diameter D_1 : 10 mm

Tvärmens längd L_1 : 150 mm

Pelarens diameter D_2 : 12 mm

Pelarens höjd L_2 : 175 mm

anslutningsgänga: M8 utvändig gänga

hållkraft ca.: 800 N

Teknisk beskrivning

Pelarens höjd L_2	175 mm
Tvärmens längd L_1	150 mm
Tvärmens diameter D_1	10 mm
Pelarens diameter D_2	12 mm

magnetfot, bredd	50 mm
magnetfot, längd	60 mm
hållkraft ca.	800 N
magnetfot, höjd	55 mm
anslutningsgänga	M8 utvändig gänga
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 0	442140 0
-----------------	----------