



Slitsfräshållare, för sågblad diameter d₁: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	345510 32
GTIN	4045197698759
Artikelklass	32X

Beskrivning

Utförande:

Seghårdade, ut- och invändig Ø slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B.

Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. **Monteras på Weldon-hållare med hål-Ø (d₃) 20 resp. 25 mm.**

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000–176000 med Ø (d₁) 20–100 mm och slitsfrästjocklek 0,2–6 mm.

leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spänskruv och mellanring.

Teknisk beskrivning

Ø d ₃	20 mm
Ø d ₄	16 mm
längd L	105 mm
för sågblad diameter d ₁	32 mm
A	55 mm
Ø d ₂	8 mm
Produktslag	Sågbladhållare

Tillbehör

Reservbricka till slitsfräshållare för sågblad diameter d1 32 mm

345561 32

Reservskruv till slitsfräshållare. för sågblad diameter d1 32 mm

345566 32