



3-D-ledarm, Typ: 600



Beställningsdata

Ordernummer	442110 600
GTIN	7290005395215
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleleder möjliggör snabb och enkel positionering.

Teknisk beskrivning

utvändig gäng-Ø nedtill	M10×1,25
invändig gäng-Ø upptill	M6
Längd ledarm L ₁	287 mm
Längd ledarm L ₂	223 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM

Reservvridhandtag för 3D-ledarm Typ 600	442112 600
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1