

**5-punktsskjutmått V-vinkel 108°, Øxmätområde: 2-40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Användningsdata:**

För mätning av verktyg med 3 eller 5 skär.

Teknisk beskrivning

mätområde	2 - 40 mm
Kalibrering	A1
gradering	1/1000 tum
gradering	1/20 mm
avläsning	0,05 mm
felgräns	0,05 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Produktslag	3- och 5-punktskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200
mm

021000 200