



## Magnetmätstativ med fininställning, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	441210 1
GTIN	4045197441102
Artikelklass	42D

### Beskrivning

#### Utförande:

Magnetmätstativ med fininställning. Stabil pelare med justerbar tvärm. Magnetfot med V-spår i botten och vred. Mäturshållare för inspänningskraft  $\varnothing$  6 mm och  $\varnothing$  8 mm.

Tvärmens diameter  $D_1$ : 14 mm

Tvärmens längd  $L_1$ : 160 mm

Pelarens diameter  $D_2$ : 16 mm

Pelarens höjd  $L_2$ : 220 mm

anslutningsgänga: M8 utvändig gänga

hållkraft ca.: 1000 N

### Teknisk beskrivning

Pelarens diameter $D_2$	16 mm
Pelarens höjd $L_2$	220 mm
Tvärmens längd $L_1$	160 mm
anslutningsgänga	M8 utvändig gänga

magnetfot, längd	80 mm
magnetfot, bredd	50 mm
Tvårmens diameter D <sub>1</sub>	14 mm
magnetfot, höjd	55 mm
hållkraft ca.	1000 N
Produktslag	Mätstativ

---

## Tillbehör

Stativfot Typ 1	442140 1
-----------------	----------