



Digitalt verkstads-skjutmått, mätområde: 500 mm



Beställningsdata

Ordernummer	415528 500
GTIN	4045197492500
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Lättavläst digitaldisplay. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare **dubbla glidskenor**. Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Vänster mätskänkel förskjutningsbar.

leveransinnehåll:

Inklusive provningsprotokoll från fabrik. Till dim. 1000, inklusive plastfodral, från dim. 1500 stabil transportförpackning.

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ LR44.

förpackning: Stabil box

Kalibrering: A1

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,05 mm

skänkellängd: 90 mm

Ansats för inre mått – Ø: 10 mm

vikt: 0,6 kg

Teknisk beskrivning

skänkellängd	90 mm
mätområde	0 - 500 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
vikt	0,6 kg
avläsning	0,01 mm

felgräns	0,05 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR44
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	011030 500
Signering laserskrift Typ	018940
DAkKS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	011050 500
Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibrering Skjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44	081560 LR44
--	-------------