

Mahr**Sats med digitalt universalskjutmått IP 67, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415551 200
GTIN	4059192003135
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt universalskjutmått som kan användas för olikainvändiga och utvändiga mått (instick, spår, gängor etc.). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Skjutmått, djupmätbrygga nr 415556, inställningstolk nr 415557, mätkraftanordning nr 415558, 6 par mätinsatser för in- och utvändig mätning, inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

OBS!:

Andra mätinsatser på beställning.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 200 mm
skänkellängd	48 mm

avläsning	0,01 mm
felgräns	0,03 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	A1
Kalibrering	C8
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
KalibreringMätbrygga Typ B	023360 B

Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2	498940 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Djupmätbrygga 75×7 mm Typ 75X7	415556 75X7
Mätkraftanordning Typ M	415558 M
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Inställningstolk för invändig mätning 50 mm Typ 50	415557 50
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965