



Slitsfräshållare, för sågblad diameter d₁: 63mm



Beställningsdata

Ordernummer	345510 63
GTIN	4045197698780
Artikelklass	32X

Beskrivning

Utförande:

Seghårdade, ut- och invändig Ø slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B.

Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. **Monteras på Weldon-hållare med hål-Ø (d₃) 20 resp. 25 mm.**

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000–176000 med Ø (d₁) 20–100 mm och slitsfrästjocklek 0,2–6 mm.

leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spänskruv och mellanring.

Teknisk beskrivning

Ø d ₃	25 mm
längd L	136 mm
Ø d ₂	16 mm
för sågblad diameter d ₁	63 mm
Ø d ₄	24,5 mm
A	78 mm
Produktslag	Sågbladhallare

Tillbehör

Reservskruv till slitsfräshållare. för sågblad diameter d1 63 mm

345566 63

Reservbricka till slitsfräshållare för sågblad diameter d1 63 mm

345561 63