

**Spårskjutmått, mätområde: 26-200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	417900 26-200
GTIN	4045197203564
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Användningsdata:**

För mätning av innerspår-Ø.

Teknisk beskrivning

skänkellängd L	60 mm
Kalibrering	A1
mätområde	26 - 200 mm
gradering	1/20 mm
mätansats A	3 mm
mätansats B	7 mm
avläsning	0,05 mm
felgräns	0,1 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Spårskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm

021010 200