




Digitalt skjutmått med mätspetsar, mätområde: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	415611 300
GTIN	4045197301444
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Direkt avläsning via stor och tydlig digitaldisplay. **Med robust metallhus.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ LR44.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 300 mm
skänkellängd	90 mm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR44
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385

Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Skruv till djupmätthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44	081560 LR44