



Slitsfräshållare, för sågblad diameter d₁: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	345510 80
GTIN	4045197698797
Artikelklass	32X

Beskrivning

Utförande:

Seghårdade, ut- och invändig Ø slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B.

Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. **Monteras på Weldon-hållare med hål-Ø (d₃) 20 resp. 25 mm.**

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000–176000 med Ø (d₁) 20–100 mm och slitsfrästjocklek 0,2–6 mm.

leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spänskruv och mellanring.

Teknisk beskrivning

längd L	150 mm
Ø d ₂	22 mm
Ø d ₄	34 mm
Ø d ₃	25 mm
A	92 mm
för sågblad diameter d ₁	80 mm
Produktslag	Sågbladhallare

Tillbehör

Reservskruv till slitsfräshållare. för sågblad diameter d1 80 mm

345566 80

Reservbricka till slitsfräshållare för sågblad diameter d1 80 mm

345561 80