

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 1250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374400 1250
GTIN	4020772072667
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av lackerat seghärdat stål.
- Spindel med trapetsgänga.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

högsta monteringshöjd	1250 mm
centrumavstånd slitsar	150 mm
huvudets nyckelvidd	65 mm
lägsta upplagshöjd	710 mm
slitsbredd	26 mm
bärförmåga	40 kN
fotlängd	220 mm

fotbredd	190 mm
Typ	6435S
Produktslag	Skruvstöd