



Stativfot, Typ: K3



Beställningsdata

Ordernummer	442120 K3
GTIN	7290005399947
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Klämma för fixering på plana och runda ytor.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Teknisk beskrivning

Utförande	Klämma 3 tum
anslutningsgångans placering	mitten
anslutningsgänga	M8
öppningsvidd	75 mm
Produktslag	Magnetfot

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1