




Stöd-spännbackar, backbredd: 65mm



Beställningsdata

Ordernummer	375130 65
GTIN	4020772073213
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Mycket stabilt, högt utförande med hög nedhållnings- och spännkraft. Tack vare den vinklade spännbackstyrningen spänns arbetsstycket säkert fast nedåt mot maskinbordet. De utbytbara spännbackarna är vändbara. Den släta sidan används för bearbetade och den räfflade sidan för obearbetade arbetsstycken.

Användningsdata:

För sidfastspänning av höga arbetsstycken med högspännkraft.

Material:

Stomme av aducergods, sätthärdade spännbackar.

Teknisk beskrivning

backbredd	65 mm
slitsbredd	19 mm
för spårbredd a	14 mm
för spårbredd a	16 mm
för spårbredd a	18 mm
för spårbredd a	12 mm
minimalhöjd	85 mm

nyckelvidd	14 mm
totallängd	179 mm
spännlängd	8 mm
Mellanhöjd h_1	38 mm
maximalhöjd	99 mm
Typ	6497
Produktslag	Neddragsspännback