



Skruvstöd med underdel av aluminium, högsta monteringshöjd: 80mm



Beställningsdata

Ordernummer	373550 80
GTIN	4020772075811
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Permanentmagneten i skruvstödet fot ger en exakt och lättmanövrerad positionering **vid vertikal uppspanning**.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375010.

Teknisk beskrivning

för spännjärn med slitsbredd	14 - 22 mm
bärförmåga	30 kN
Huvud- \varnothing	50 mm
underdelens \varnothing	50 mm
högsta monteringshöjd	80 mm
lägsta upplagshöjd	60 mm

Typ	6400
Produktlag	Skruvstöd