



## Stativfot med fininställning, Typ: S



### Beställningsdata

Ordernummer	442125 S
GTIN	7290005399848
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

#### Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

### Teknisk beskrivning

hållkraft ca.	320 N
Bredd	30 mm
Längd	40 mm
anslutningsgänga	M5
Utförande	Kopplingsmagnet
höjd	35 mm

anslutningsgångans placering	mitten
Produktslag	Magnetfot

---

## Tillbehör

3-D-ledarm Typ 120	442114 120
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 120	442110 120
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Kontakt för magnetfot Typ S	440762 S