




## Stöd-spännbackar, backbredd: 75mm



### Beställningsdata

Ordernummer	375130 75
GTIN	4020772073220
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket stabilt, högt utförande med hög nedhållnings- och spännkraft. Tack vare den vinklade spännbackstyrningen spänns arbetsstycket säkert fast nedåt mot maskinbordet. De utbytbara spännbackarna är vändbara. Den släta sidan används för bearbetade och den räfflade sidan för obearbetade arbetsstycken.

#### Användningsdata:

**För sidfastspänning av höga arbetsstycken med högspännkraft.**

#### Material:

Stomme av aducergods, sätthärdade spännbackar.

### Teknisk beskrivning

minimalhöjd	100 mm
nyckelvidd	14 mm
Mellanhöjd $h_1$	45 mm
backbredd	75 mm
slitsbredd	26 mm
spännlängd	11 mm
totallängd	230 mm

för spårbredd a	28 mm
för spårbredd a	20 mm
för spårbredd a	22 mm
för spårbredd a	24 mm
för spårbredd a	30 mm
maximalhöjd	118 mm
Typ	6497
Produktslag	Neddragsspännback