



## Låghöjdsspännback, par, Bulle med tillbehör, Spårbredd a: 22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	375110 22
GTIN	4020772073015
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Låg bygghöjd, inga utskjutande spännskruvar. Uppspänning i godtycklig vinkel mot bordsspåret. När sidoskruven dras åt spänns arbetsstycket genom kilverkan stadigt fast nedåt mot maskinbordet.

#### Användningsdata:

**För sidfastspänning av låga plattor** direkt på maskinbordet.

#### Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 fästskruvar, DIN 912, 10.9, T-spårklackar och sexkantnyckel ISO 2936 C.

#### OBS!:

Levereras enbart parvis!

### Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M20
Bredd	78 mm
Spårbredd a	22 mm
Längd	140 mm
höjd	30 mm

Typ	6490
Produktlag	Neddragsspännback