



## T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 121280



### Beställningsdata

Ordernummer	375300 121280
GTIN	4020772080860
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Standardutförande**, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**leveransinnehåll:**

**Komplett**, med extra tjock underläggsbricka nr 375340 och hög mutter nr 375385.

**OBS!:**

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivning

Nominellt mått T-spår	12 mm
Stenbredd e	18 mm
Höjd k	7 mm
Gänglängd b	55 mm
smal stenbredd a	11,7 mm
Gänga G	M12
längd L	80 mm
Typ	787

Produktslag

Spårskruv