

**Skruvstöd med stålunderdel, högsta monteringshöjd: 50mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 373500 50 |
| GTIN | 4020772072391 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning**Utförande:**

Lackerat seghärdat stål.

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

OBS!:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------------|
| underdelens \varnothing | 31 mm |
| lägsta upplagshöjd | 38 mm |
| Huvud- \varnothing | 31 mm |
| för spännjärn med slitsbredd | 6,6 - 14 mm |
| bärförmåga | 25 kN |
| högsta monteringshöjd | 50 mm |
| Typ | 6400 |

Produktlag

Skruvstöd