



Skruvstöd med underdel av aluminium, högsta monteringshöjd: 110mm



Beställningsdata

Ordernummer	373550 110
GTIN	4020772075828
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Permanentmagneten i skruvstödet fot ger en exakt och lättmanövrerad positionering **vid vertikal uppspänning**.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375010.

Teknisk beskrivning

underdelens \varnothing	50 mm
lägsta upplagshöjd	80 mm
för spännjärn med slitsbredd	14 - 22 mm
Huvud- \varnothing	50 mm
högsta monteringshöjd	110 mm
bärförmåga	30 kN

Typ	6400
Produktslag	Skruvstöd