


**Platt spännback, par, Mini-Bulle, Spårbredd a: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375100 14
GTIN	4020772073107
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Extra låg utformning (se tabell: höjd över bordsöverkant. Genomslipning av spännbacken kan man åstadkomma en ännu lägre spännhöjd och utjämna djuptoleransen hos T-spåren. Genom spännbackarnas kilverkan trycks arbetsstycket fast mot maskinbordet.

Användningsdata:

För sidfastspänning av särskilt låga arbetsstycken direkt mot maskinbordet.

Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

leveransinnehåll:

Inklusive sexkantnyckel ISO 2936 C.

OBS!:

Levereras enbart parvis!

Teknisk beskrivning

avslipningsmån x	5 mm
spännlängd	1,8 mm
Höjd över bordets övre kant h_1	1,5 mm
Höjd H_1	11 mm

Höjd över bordets övre kant h_2	13,5 mm
Spårbredd a	14 mm
längd L	55 mm
bredd B	22 mm
Typ	6492
Produktslag	Neddragsspännback