




Stöd-spännbackar, backbredd: 90mm



Beställningsdata

Ordernummer	375130 90
GTIN	4020772073237
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Mycket stabilt, högt utförande med hög nedhållnings- och spännkraft. Tack vare den vinklade spännbackstyrningen spänns arbetsstycket säkert fast nedåt mot maskinbordet. De utbytbara spännbackarna är vändbara. Den släta sidan används för bearbetade och den räfflade sidan för obearbetade arbetsstycken.

Användningsdata:

För sidfastspänning av höga arbetsstycken med högspännkraft.

Material:

Stomme av aducergods, sätthärdade spännbackar.

Teknisk beskrivning

backbredd	90 mm
spännlängd	15 mm
totallängd	265 mm
Mellanhöjd h_1	56 mm
slitsbredd	38 mm
maximalhöjd	145 mm
nyckelvidd	17 mm

för spårbredd a	42 mm
för spårbredd a	32 mm
för spårbredd a	36 mm
minimalhöjd	120 mm
Typ	6497
Produktslag	Neddragsspännback