

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374000 140
GTIN	4020772072551
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av gråjärn.
- Spindel med trapetsgänga.

**OBS!:**

Med centreringshål  $\varnothing$  12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

**Teknisk beskrivning**

lägsta upplagshöjd	100 mm
huvudets nyckelvidd	46 mm
slitsbredd	18 mm
högsta monteringshöjd	140 mm
bärförmåga	60 kN
Typ	6430S
Produktslag	Skruvstöd

